



Εσωτερική αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης φίλτρων mod. cd2

Χρησιμοποιείται κατά πρώτο λόγο στα κεραμικά φίλτρα. Ο ρόλος της είναι η αυτόματη εκκένωση συμπυκνωμάτων. Όταν η στάθμη των συμπυκνωμάτων ανέβει τότε το «φλοτέρ» σηκώνεται, ανοίγει η έξοδος της βαλβίδας και τα συμπυκνώματα διοχετεύονται έξω από το σύστημα. Υπάρχει δυνατότητα και χειροκίνητης αποστράγγισης του φίλτρου. Έτσι μπορούμε να τσεκάρουμε και να διορθώνουμε την απόδοση της βαλβίδας.



Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης mod. Cd3

Η παραπάνω βαλβίδα εφαρμόζεται όταν μεγάλες ποσότητες συμπυκνωμάτων (έως 300lt/h) πρέπει αυτόματα να αποστραγγίζονται. Εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία έως 20 barg (290psig). Όταν η στάθμη των συμπυκνωμάτων ανέβει και φτάσει το επίπεδο εκκένωσης το «φλοτέρ» σηκώνεται, ανοίγει η έξοδος της βαλβίδας και τα συμπυκνώματα διοχετεύονται έξω από το σύστημα. Προτείνουμε την τοποθέτηση βελόνας η οποία βελτιώνει την απόδοση της βαλβίδας.



Ηλεκτρονική βαλβίδα αποστράγγισης mod. Cd6

Η νέα γενιά ηλεκτρονικών βαλβίδων χρησιμοποιείται για την αυτόματη αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων. Η βασική αρχή είναι να αποστραγγίζει μόνο τα συμπυκνώματα νερού και όχι τον πεπιεσμένο αέρα που βρίσκεται στο σύστημα. Η στάθμη των συμπυκνωμάτων ελέγχεται από έναν ηλεκτρονικό σένσορα. Το σώμα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ενώ το ηλεκτρονικό κύκλωμα προστατεύεται με πλαστικό κάλυμμα από τους εξωτερικούς παράγοντες.

Περιγραφή	Πίεση (bar)	Σύνδεση Φ	Ισχύς παροχής	Προστασία	Κωδικός	Τιμή
Εσωτερική αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης φίλτρων mod. cd2	0-16	1/2"	-	-	017100190	76,00€
Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης mod. Cd3	0-20	1/2"	-	-	017000180	52,00€
Βελόνα για αυτόματη βαλβίδα (για mod. Cd3)			-	-	017100216	26,00€
Ηλεκτρονική βαλβίδα αποστράγγισης mod. Cd6	0-16	1/2" - είσοδος 1/8" - έξοδος	230/50	IP54	017000430	250,00€